

## Standardrekvisition – regler och villkor

För butiksteckning se hemsidan [www.specsavers.se](http://www.specsavers.se)

### Rekvisition

Rekvisitionen ska vara fullständigt ifylld och signerad av behörig företagsrepresentant för att vara giltig. Synundersökning bokas online via [www.specsavers.se](http://www.specsavers.se), via telefon eller direkt i butik. Utlämning av glasögon sker i den butik där glasögonen beställts. Glasögonen lämnas alltid med ett tillhörande glasögonfodral och putsduk.

Leverans av glasögon sker normalt sett inom 10 dagar. För specialglas lämnas individuell leveranstid i varje enskilt fall.

### Kompetens

Specsavers Sweden AB ansvarar för att tillhandahållandet av glasögon utförs med av Socialstyrelsen legitimerad optiker.

### Priser

För bildskärmsglasögon- och skyddsglasögon, vänligen se rekvisitionsblankett. Vår kompletta synundersökning med ögonbottenfotografering och tryckmätning ligger på 345 SEK. Vid annan typ av synundersökning eller vid recept, kontakta önskad butik för prisuppgifter.

### Glastyper

Avtalet inkluderar tre olika glastyper. Våra legitimerade optiker ordinerar den glastyp som passar bäst i varje enskilt fall, baserat på synfel och behov.

- **Enkelslipade** – Vid begynnande besvär, då man ännu inte behöver progressiva bildskärmsglas, är enkelslipade glas att rekommendera. De anpassas för att ge bästa möjliga skärpa och avlastning på lämpligt avstånd, beroende på arbetsituation. Enkelslipade glas ger bäraren ett stort synfält utan oskärpa i periferin.
- **Närprogressiva** – När man behöver starkare närcorrection och arbetar på flera olika avstånd, till exempel när man sitter vid dator och samtidigt ska kunna läsa en text som ligger på skrivbordet, är närprogressiva glas det bästa alternativet. I dessa får man nämligen två olika styrkor i ett och samma glas och på så sätt kan skärpan anpassas till både dator och närmare avstånd. Styrkeförändringen sker steglöst över glaset, från datoravstånd till läsavstånd, för bekvämt seende på båda avstånden.
- **Rumsprogressiva** – Behöver man bildskärmsanpassade glasögon, men ändå kunna titta upp och se en bit längre bort i rummet, löser man det med rumsprogressiva glas. Dessa har en steglös övergång mellan skärpa på 4–6 meters avstånd ner till dator- och läsavstånd, beroende på var i glaset man tittar. Största synfältet finns i området för mellan- och läsavstånd, för att ge bekvämast seende vid arbetsstationen.

### Stort bågsortiment

Vi erbjuder ett snyggt och modernt sortiment med mängder av bågar att välja mellan i olika prisklasser. Sortimentet i respektive prisklass visas på vår hemsida [www.specsavers.se](http://www.specsavers.se). Sortimentet uppdateras flera gånger per år. Alla våra produkter följer CE- och ISO-normer.

### Produktion

Produktionen sker på egna produktionsanläggningar eller speciellt ackrediterade fabriker i enlighet med våra globala riktlinjer avseende mänskliga rättigheter, säkerhet, hälsa och miljö.

Alla våra produkter är kvalitetssäkrade enligt gällande svenska och internationella optiska standarder EN ISO 8980-1:2017 / EN ISO 8980-2:2017 / EN ISO 21987:2017 / EN ISO 12312-1: 2013 / EN ISO 12870: 2018.

### Garantier

Alla produkter från Specsavers följer normen för CE-kraven i form av kvalitet, utförande och garantier. Detta innebär två års garanti mot material- eller tillverkningsfel. Skador, misskötsel och allmänt slitage omfattas inte av produktgarantin. Medarbetaren är alltid välkommen in till oss för efterjusteringar eller rengöring av glasögonen utan kostnad.

### Betalningsrutiner

Nödvändiga referenser skall framgå för att underlätta betalningsrutiner. Vid fakturering gäller 30 dagar netto. Inga fakturerings- eller expeditonsavgifter tillkommer.